

**CNMG 120412, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Nuance	CA115P
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1,2 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Ebauche
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	PH
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage