

**CNMG 160608, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	ébauche
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Brise-copeaux	PH
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Nuance	CA115P
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage