

**CNMG 160616, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Classe d'article	25E

Description technique

Nuance	CA115P
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Rayon d'angle	1,6 mm
Brise-copeaux	PH
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	ébauche
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage