


**CNMM 120412, Nuance: CA115P**

**Données de commande**

N° commande	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	CNMM 120412
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	170 - 380 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 11 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/tr
Nuance	CA115P
Classement finition/ébauche	ébauche
Brise-copeaux	PX

Type de produit

Plaquette pour tournage