

**DNMG 150612, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	PMG
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Nuance	CA115P
Classement finition/ébauche	Finition

Type de produit

Plaquette pour tournage