

**DNMG 150612, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Classe d'article	25E

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	170 - 380 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Brise-copeaux	PH
Nuance	CA115P

Type de produit

Plaquette pour tournage