


**SNMG 120404, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Brise-copeaux	PQ
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Nuance	CA115P
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage