

**TNMG 160408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Classe d'article	25E

**Description technique**

Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nuance	CA115P
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	PMG
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage