

**Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M3****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG5255 M3 |
| GTIN | 4067263086093 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:****Comme 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Norme | DIN 371 |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Ø queue D _s | 3,5 mm |
| Ø perçage | 2,5 mm |
| Filetage Ø | 3 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Carré corps □ | 2,7 mm |
| Type de filetage | M |
| Pas de filetage | 0,5 mm |
| Contenu | 10 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de dents Z | 3 |
| Profondeur de filetage | 7,5 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Taille de filetage | M3 |
| Longueur totale L | 56 mm |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Angle d'hélice | 40 degré |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Série | CleverTap |
| Type de produit | Tarauds |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu. | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 6 m/min | P |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever Tap M M3

135255 M3