

**SNMG 120408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA115P
Brise-copeaux	PMG
Type d'outils	HM
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue

Type de produit

Plaquette pour tournage