

**TNMG 160404, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA115P
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	PMG
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Application principale	P

Type de produit

Plaquette pour tournage