

**TNMG 160408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Classe d'article	25E

**Description technique**

Type d'outils	HM
Nuance	CA115P
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	PQ
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160408

Type de produit

Plaquette pour tournage