

**VNMG 160408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PQ
Nuance	CA115P
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Rayon d'angle	0,4 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage