


**WNMG 080412, Nuance: CA115P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 252116 CA115P |
| GTIN | 4960664046416 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Brise-copeaux | PMG |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 180 - 400 m/min |
| Avance f | 0,15 - 0,6 mm/tr |
| Type d'outils | HM |
| Tolérance | M |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Code ISO plaquette | WNMG 080412 |
| Condition de coupe | Continue |
| Application principale | P |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Nuance | CA115P |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |