



Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M6



Données de commande

N° commande	GG1270 M6
GTIN	4067263090533
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:**Comme 131265.****Affûtage GUN.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze. **ISO 2 6H**

HSS-E

Description technique

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Norme	DIN 371
Carré corps <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Ø perçage	5 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	12 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	6 mm

Pas de filetage	1 mm
Type de filetage	M
Contenu	10
Ø queue D _s	6 mm
Taille de filetage	M6
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	80 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée

Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever TapType B DIN 371/376 M M6	131265 M6
---	-----------