

**DC. T 11T302, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Nuance	CA115P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 340 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Brise-copeaux	HQ
Code ISO plaquette	DCMT 11T302

Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage