

**DC. T 11T304, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA115P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 340 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	GK

Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage