

**VBMT 110304, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Classe d'article	25E

**Description technique**

Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nuance	CA115P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 340 m/min
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,4 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage