


**DC. T 11T302, Nuance: CA525**

**Données de commande**

N° commande	260385 CA525
GTIN	
Classe d'article	25E

**Description**
**Description technique**

Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage