

metabo**Compresseur d'atelier, Type: 400/50D****Données de commande**

N° commande	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Compresseur puissant et robuste pour applications exigeantes avec tableau de bord et entraînement par courroie.

Description technique

Puissance d'aspiration maximale	400 l/min
Pression maximale (air)	10 bar
Référence fabricant	400/50D
Tension	380-415 V
Puissance absorbée	2,2 kW
Hauteur	817 mm
Largeur	410 mm
Longueur	1050 mm
Volume réservoir à pression	50 l
Puissance de remplissage maximale	360 l/min

Poids	73 kg
Type de produit	Compresseurs