

**TNMG 220404, Nuance: CA4515****Données de commande**

N° commande	251586 CA4515
GTIN	4960664611171
Classe d'article	25E

Description

TNMG 220404 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: STD

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f : 0,05 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 360 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Application principale	K
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	STD
Nuance	CA4515

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaque	TNMG 220404
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaque pour tournage