


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Description technique

Type	UNI
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Code ISO plaquette	SEKT 1204 AFTN
Nuance	HB725
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

Fiche technique

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	450 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	45 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	170 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		