Garant

Plaquette de tronçonnage neutre, HB7130, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 5,1/50



Données de commande

N° commande	GG2710 5,1/50
GTIN	4067263096450
Classe d'article	GGN

Description

Adapté(s) pour:

Lames de rainurage 273552 – 273558 et 273562 – 273570.

Description technique

Quantité	50		
Avance f	0,14 mm/tr		
Rayon d'angle R	0,2 mm		
Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm		
Contenu	273115 5,1		
Nuance	HB7130		
Application principale	M		
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage		

Données utilisateur



	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnageneutre Largeur de gorge w 5,1	l
mm	

273115 5,1