


**TNMG 160404, Nuance: CA510**

**Données de commande**

N° commande	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Classe d'article	25E

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 4,5 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PS
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 450 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage