

Garant

**Plaquette de tronçonnage neutre, HU7310, Largeur de gorge w (mm) /
Quantité: 2,2/50**



Données de commande

N° commande	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Classe d'article	GGN

Description

Adapté(s) pour:

Lames de rainurage 273552 – 273558 et 273562 – 273570.

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm
Avance f	0,07 mm/tr
Quantité	50
Rayon d'angle R	0,2 mm
Contenu	273310 2,2
Nuance	HU7310
Application principale	N
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	300 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	230 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 2,2 mm

273310 2,2