

Garant

Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7020, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 6/50

**Données de commande**

N° commande	GG2746 6/50
GTIN	4067263097976
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,04$ mm
Prof. coupe a_p	0,8 - 2,3 mm
Contenu	273735 6
Quantité	50
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7020
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet Largeur de gorge w 6 mm

273735 6