

Garant**Porte-outils à bride, neutre, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Classe d'article	21T

Description technique

Bride de serrage	259038 2
Code ISO porte-outils	MVVNN 2020K16
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	10 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Vis pour bride de serrage	259021 1
Sous-plaquette	259031 39
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	45 mm
Taille de queue	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 39	259031 39
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Bride de serrage Type 2	259038 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500