

**TNMG 160404, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,8 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Brise-copeaux	MS
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage