

Garant
Porte-outils à bride eco, Gauche, Carré / plaquette: 20/16mm

Données de commande

N° commande	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: MVJNR/L 2025X16

Plaquette adaptée: VN.. 1604..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 46 mm

Longueur totale L: 105 mm

Sous-plaquette: 259031 1

Description technique

Sous-plaquette	259031 1
Bride de serrage	259038 3
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Vis pour bride de serrage	259021 2

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 9
Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2025X16
Longueur de tête L ₁	46 mm
Longueur totale L	105 mm
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride de serrage Type 3	259038 3
Sous-plaquette Type 1	259031 1
Vis pour bride de serrage Type 2	259021 2
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Vis pour sous-plaquette Type 9	259025 9