

**TNMG 160404, Nuance: CA4515****Données de commande**

N° commande	251582 CA4515
GTIN	4960664600304
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Brise-copeaux	STD
Application principale	K
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage