



## Visseuses d'angle sans fil, Type: CLBA653



### Données de commande

N° commande	071142 CLBA653
GTIN	697099373209
Classe d'article	03S

### Description

#### Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de  $\pm 10\%$  conformément à ISO 5393).

- **Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d'éviter les erreurs et d'améliorer la productivité.**
- **Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.**
- **Voyant d'état de l'opérateur: indication en couleur de l'état de vissage et de comptage des lots.**
- **LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l'opérateur "OK/NOK" parallèlement à l'éclairage simultané de votre pièce.**
- **Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.**
- **Plate-forme de batterie unifiée.**

#### Livraison:

Sans douille, ni batteries ni chargeur.

#### Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de pré réglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

### Description technique

Plage de couples	16 - 65 Nm
------------------	------------

## Fiche technique

Poids sans batterie	1,93 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation	12 - 115 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Visseuses