



## TNMG 160404 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



### Données de commande

N° commande	251602 HBX130
GTIN	4045197664877
Classe d'article	22D

### Description

TNMG 160404 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130  
 Brise-copeaux: MM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance $f$	0,08 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Application principale	M
Nuance	HBX130
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils à vis eco
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6
Affectation des plaquettes	neutre