

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK2730, Désignation type W29: 50-200****Données de commande**

N° commande	237080 50-200
GTIN	4047109101067
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236685; 236686

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 100504

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,2 mm/tr**Description technique**

Désignation	50-200
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,2 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 100504
Nuance	BK2730
Type	INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		