


**DCMT 070208, Nuance: CA4515**

**Données de commande**

N° commande	260486 CA4515
GTIN	4960664610778
Classe d'article	25E

**Description**

DCMT 070208 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Application principale	K
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm

Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070208
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage