


**DC. T 11T304, Nuance: CA4515**

**Données de commande**

N° commande	260490 CA4515
GTIN	
Classe d'article	25E

**Description**
**Description technique**

Application principale	K
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK
Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage