

**Garant****DC. T 11T304, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	260462 HB7020
GTIN	4045197699725
Classe d'article	21G

## Description

DC. T 11T304 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	SM

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage