

**Garant**
**APMT 133504 ER, HB7520, Type: ST900**


### Données de commande

N° commande	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Classe d'article	21A

### Description

**Remarque(s):**

 Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \max} = 6$  mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

 Avance  $f_z$  par dent: 0,15 mm

### Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,15 mm
Type	ST900
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133504 ER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	340 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		