

**DCMT 070202, Nuance: CA525**

Données de commande

N° commande	260481 CA525
GTIN	4960664680061
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage