

**DC. T 11T308, Nuance: CA525****Données de commande**

N° commande	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Classe d'article	25E

Description

DC. T 11T308 CA525 Nuance: CA525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min**Description technique**

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage