


**DCMT 070202, Nuance: CA6525**


## Données de commande

N° commande	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Classe d'article	25E

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Brise-copeaux	GK
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage