


**DC. T 11T308, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Classe d'article	25E

**Description**

DC. T 11T308 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage