

Garant**APMT 133512 SR, HB7510, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	215327 ST1400
GTIN	4045197673572
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rayon d'angle: 1,2 mm

Avance f_z par dent: 0,15 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,15 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	1,2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133512 SR
Nuance	HB7510
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		