

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/6B**Données de commande**

N° commande	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×24G, avec tiroirs 26×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Hauteur utile	700 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm

Largeur utile des tiroirs en G	26
Surface utile de tiroir en G	26×20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de portes	0
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Profondeur	600 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Nombre de tiroirs	6
Hauteur	800 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Largeur	750 mm
Poids	105 kg
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×20G
Type de produit	Armoire à outils