

**DCMT 070208, Nuance: CA525****Données de commande**

N° commande	260486 CA525
GTIN	4960664680085
Classe d'article	25E

**Description**

DCMT 070208 CA525 Nuance: CA525  
Brise-copeaux: GK  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070208
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage