




Etaux autocentrants, Largeur: 120Amm



Données de commande

N° commande	363300 120A
GTIN	4067263101116
Classe d'article	30N

Description

Exécution:

- **Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.**
- **Entièrement nitruré au plasma et face inférieure fraisée avec précision.**
- **Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.**
- **Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.**

Avec adaptation GARANT ZeroClamp et mesure étalon 80 mm.

Avec 4 tirettes ZeroClamp.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363310 – 363324.

Livraison:

Corps de base, broche, écrous de broche et quatre tirettes adaptés à la console d'automatisation 360164 XP80Z.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050, douille 642229 13, station de montage 358595 80.

Remarque(s):

Pour système d'automatisation GARANT Turntable en association avec / pour console d'automatisation 360164 XP80Z. Mors rapportés adaptés 363310 – 363324 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors.

Description technique

Poids	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Mesure étalon	80 mm
Force serrage max.	28 kN
Exécution	Système de serrage à point zéro
Hauteur H	59 mm
Couple de serrage maximal	100 Nm
Code couleur	HOLEX ZS 120
Type de produit	Etau machine