



Élément de base ISCAR SUMOCHAM Queue cylindrique DCN R, 12xD, Taille: 15



Données de commande

N° commande	231720 15
GTIN	7291075297072
Classe d'article	23K

Description

Exécution:

Système de perçage à têtes interchangeable SUMOCHAM pour un usinage d'alésages très efficace avec lames interchangeable. Mécanisme de serrage exclusif pour une fixation aisée de la plaquette de coupe sans vis de serrage supplémentaire. Utilisation polyvalente grâce à la vaste gamme de plaquettes de coupe. Stabilité optimale de l'outil avec, en parallèle, des canaux de lubrification hélicoïdaux pour de grandes précisions de concentricité et une course axiale la plus faible possible du trou de perçage. Autres versions disponibles: élément de base avec queue ronde, élément de base pour l'usinage de chanfreins sur des alésages en cas de montage d'une bague de chanfreinage, élément de base spécialement conçu pour une utilisation sur des tours multibroches, des tours à charioter et des tours de production. Classe de tolérance: IT8-IT9, précision de concentricité: 0,03 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes de coupe 231740 – 231790.

Livraison:

Corps de base avec clé de montage pour plaquettes de coupe.

Remarque(s):

En principe, choisir une stratégie avec des vitesses de coupe moyennes et des valeurs d'avance élevées. Pas d'avance rapide ni de rotation à gauche de la broche lors du retrait. Pour les profondeurs de perçage à partir de $8 \times D$, un alésage pilote d'au moins $1,5 \times DC$ avec la même plaquette de coupe est nécessaire. Pré-perçage de surfaces convexes / concaves: rayon de courbure $> 15 \times DC$ nécessaire, réduire l'avance jusqu'à 50%. Pour les perçages cruciformes, le diamètre maximal admissible correspond au 1/4 du diamètre nominal DC. Les perçages de paquets nécessitent des conditions stables, réduire les espaces entre les éléments de la pièce. Entrée et sortie de perçage en biais jusqu'à 7° d'inclinaison possible avec une avance réduite (env. 20 – 30%). Convention de désignation $8 \times D$: DCN [taille]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Convention de désignation $12 \times D$: DCN [taille]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Exemples : 231715 6 DCN 060-048-12A-8D 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Description technique

Type de queue	Queue cylindrique avec h6
Long. queue L_s	50 mm
Longueur de col L_1	180 mm
Longueur des goujures L_c	182,7 mm
Nombre de dents Z	2
Plage $\varnothing D_c$	15 - 15,9 mm
Série	SUMOCHAM
\varnothing queue D_s	20 mm
ISCAR - Désignation de l'article	DCN 150-180-20R-12D
Foret pilote nécessaire	Oui, foret pilote
Référence fabricant	DCN 150-180-20R-12D
Exécution	12xD
Queue	Queue cylindrique avec h6
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	convexe
Application de perçage	concave
Application de perçage	Perçage en paquet
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes