

Garant**Jeu sans fixation Ø 9,75 – 88,1 mm****Données de commande**

N° commande	237599
GTIN	4045197602091
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Mallette comprenant des barres d'alésage et des accessoires. **Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.**

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum.

Pour Ø 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type **CC..0602..**

Livraison:

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;

237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ;

237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 porte-plaquettes pour le pont: 237565

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Description technique

Type d'attache	SA40
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche