

Garant**Coffret d'alésage micrométriques Ø 9,75 – 88,1 mm, Type d'attache-
ment: HW63****Données de commande**

N° commande	237586 HW63
GTIN	4045197608406
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Mallette comprenant une tête à aléser 237591, des barres d'alésage et des accessoires. **Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.**

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum.

Pour Ø 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type **CC..0602..**

Livraison:

1 tête à aléser: 237591 HW63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;

237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barre d'alésage de chaque(longueur d'alésage max.): 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ;

237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Description technique

Type d'attachement	HW63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm Type d'attachement HW63	237591 HW63
Barre d'alésage	237630
Barre d'alésage réglable	237642
Barre d'alésage réglable	237640
CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
Barre d'alésage	237632
Barre d'alésage	237634
Barre d'alésage	237636
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 88,1 mm	237599