



## JEU de pieds à coulisse numériques TESA-CAL IP67, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3



### Données de commande

N° commande	405522 3
GTIN	4067263132776
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

- **Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.**
- **Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.**
- **Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.**
- **Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.**
- **Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.**

#### Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. Jeu composé de 3x 412760 réf.150.

### Description technique

Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille	oui
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7x1,3

Arrêt automatique	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Longueur de bec	40 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Nombre de piles incluses	1
Autonomie	12000 heures
Jauge de profondeur disponible	oui
Norme	ISO 13385
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Étalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Lecture	0,0005 pouce
Mise en veille	oui
Métriologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032