

## Mitutoyo

### JEU de pieds à coulisse numériques IP67, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 10



#### Données de commande

N° commande	412629 10
GTIN	4067263132813
Classe d'article	44A

#### Description

##### Exécution:

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d'énergie, 18000 h d'utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.

##### Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

##### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

**3x pieds à coulisse** 412623 réf. 150 Jeu composé de 10x 412623 réf.150.

#### Description technique

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7x1,4
Plage de mesure	0 - 150 mm
Arrêt automatique	oui
Autonomie	15000 h
Jauge de profondeur disponible	oui

Lecture	0,01 mm
Longueur de bec	40 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	A1
Indice de protection IP	IP 67
Nombre de piles incluses	1
Norme	ISO 13385
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021010 10X200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021000 10X200

## Accessoires

Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357